

DAD 4870 Levantar
Downdraft-werkbladafzuiging
800 mm | 450 m³/h | 62.0 dB(a) | Touch | Con@ctivity | DynamicWhite | ECO-motor



- Eenvoudige installatie luchtcirculatie met Plug&Play-accessoireset
- Motorisch uitschuifbaar waserscherm – Hood in Motion
- Bediening via kookplaat – ventilator/verlichting direct vanaf kookplaat bedienen
- DynamicWhite – harmonie van kleurtemperatuur met andere lichtbronnen
- Unieke filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter



EAN: 4002516975663 / Materiaalnummer: 12968030 /
Oud Materiaalnummer: 28D4870BBNF

Algemene informatie	
Typeaanduiding model	DAD 4870 Levantar
Materiaalnummer fabrikant	12968030
EAN-nummer	4002516975663
Marketingklasse	Gold
Model	
Downdraft-werkbladafzuiging	•
Model en design	
Kleur	Obsidiaanzwart
Functies	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Benodigde, apart te bestellen ombouwset luchtcirculatie	DUU 600, DUP 150
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKF 30-P, DKF 30-R
Design	
Randafzuiging	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Elektronische besturing	•
Con@ctivity	Gepersonaliseerd
SmartControl	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Nalooptijd 5/15 min.	•
Boosterstanden	2
Controlelampje verzadiging vetfilter	•
Controlelampje verzadiging actief koolstoffilter	•
Hood in motion	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	41,1
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Vetfiltering klasse	B
ECO-motor (gelijkstroommotor)	•
PowerManagement-systeem	•
Filtersysteem	
Aantal voor de vaatwasser geschikte roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	2
Verlichting	
Aantal x Watt	1 x 12 W
Lichtsterkte in lx	400 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	205

DAD 4870 Levantar

Downdraft-werkbladafzuiging

800 mm | 450 m³/h | 62.0 dB(a) | Touch | Con@ctivity | DynamicWhite | ECO-motor



EAN: 4002516975663 / Materiaalnummer: 12968030 /
Oud Materiaalnummer: 28D4870BBNF

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591	350
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m³/h) volgens EN 61591	450
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m³/h) volgens EN 61591	610
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 2 (m³/h) volgens EN 61591	655
Geluidsniveau in stand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	43,0
Geluidsniveau in stand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	55,0
Geluidsniveau in stand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	62,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	69,0
Geluidsniveau in boosterstand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	71,0
Geluidsdruk in stand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	30,0
Geluidsdruk in stand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	42,0
Geluidsdruk in stand 3 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	55,0
Geluidsdruk in boosterstand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	57,0
Luchtcirculatie	
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 1 (m³/h) volgens EN 61591	165
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 2 (m³/h) volgens EN 61591	320
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m³/h) volgens EN 61591	420
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m³/h) volgens EN 61591	525
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 2 (m³/h) volgens EN 61591	560
Geluidsniveau in stand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	49,0
Geluidsniveau in stand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	63,0
Geluidsniveau in stand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	69,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	74,0
Geluidsniveau in boosterstand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	75,0
Geluidsdruk in stand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	36,0
Geluidsdruk in stand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	50,0

DAD 4870 Levantar

Downdraft-werkbladafzuiging

800 mm | 450 m³/h | 62.0 dB(a) | Touch | Con@ctivity | DynamicWhite | ECO-motor



EAN: 4002516975663 / Materiaalnummer: 12968030 /

Oud Materiaalnummer: 28D4870BBNF

Geluidsdruk in stand 3 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	55,0
--	------

Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	61,0
---	------

Geluidsdruk in boosterstand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	62,0
---	------

Veiligheid

Veiligheidsschakelaar	•
-----------------------	---

Enkellaags veiligheidsglas (ESG)	•
----------------------------------	---

Technische gegevens

Breedte van kap in mm	800
-----------------------	-----

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	1008
---	------

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	1288
---	------

Hoogte van kap in mm	708
----------------------	-----

Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem min. in mm	1008
--	------

Diepte van kap in mm	171
----------------------	-----

Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem max. in mm	1288
--	------

Afmeting van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand (min.)	790
---	-----

Afmeting van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand	106
---	-----

Afmeting van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw – binnen	790
--	-----

Afmeting van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw – binnen	106
---	-----

Afmeting van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw – buiten	804
--	-----

Afmeting van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw – buiten	124
---	-----

Nettogewicht in kg	34,0
--------------------	------

Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,3
--	-----

Gearde stekker	•
----------------	---

Installatie op kastbodem	Yes
--------------------------	-----

Installatie op de vloer	Yes
-------------------------	-----

Min. breedte onderkast in mm	900
------------------------------	-----

Breedte glazen frame in mm	800
----------------------------	-----

Aantal fasen	1
--------------	---

Totale aansluitwaarde in kW	0,25
-----------------------------	------

Spanning in V	230
---------------	-----

Zekering in A	10
---------------	----

Frequentie in Hz	50
------------------	----

Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer beneden	•
----------------------------------	---

Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
---	-----

Optimale combinatie met kookplaat afhankelijk van beschikbaarheid	KM 8482 FL, KM 8484 FL, KM 8585 FL
---	------------------------------------

Gezamenlijke installatie met kookplaat in een uitsparing	Yes
--	-----


Installatie naadloos aansluitend	Yes
----------------------------------	-----

Opliggende installatie	Yes
------------------------	-----


DAD 4870 Levantar

Downdraft-werkbladafzuiging


800 mm | 450 m³/h | 62.0 dB(a) | Touch | Con@ctivity | DynamicWhite | ECO-motor




DAD4870, DAD6880, Installation drawings




DAD4370, DAD4870, DAD4970, DAD6880, DAD6980, Installation drawings




DAD4370, DAD4870, DAD4970, DAD6880, DAD6980, Installation drawings




DAD4870, DAD6880, flush, Installation drawings



DAD4370, DAD4970, DAD6980, overlying, Installation drawings



DAD4870, DAD6880, surface mounted installation, common cutout, Installation drawings



DAD4870, DAD6880, flush, Installation drawings