

PDW 909 [EL DP DD SOM]

Professional was-droogzuil, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp voor wassen/drogen in de kleinste ruimten, met afvoerpomp, voor gebruik op zee.



- Trommelvolume 80 l resp. 180.00 l, belading 2 x 9.0 kg
- 18% lager water- en 45% lager energieverbruik*
- Ergonomisch – centrale besturingseenheid M Touch Pro (Plus)
- Hoge wascapaciteit, zeer korte programma's
- Kan worden verbonden met een netwerk via LAN en wifi

* Met betrekking tot het programma Bonte was 60° bij een warmwateraansluiting, vergeleken met het vorige model.

EAN: 4002516981916 / Materiaalnummer: 13000880 /
Oud Materiaalnummer: 51909521SOM

Model en uitvoering	
Model	Voorlader, zuil
Serie	Performance Plus
Front	Roestvrij staal
Belading wasmachine in kg	9,0
Belading droger in kg	9,0
Vulverhouding wasmachine	1:9
Vulverhouding droger	1:20
Trommelvolume wasmachine in l	80
Trommelinhoud droger in l	180,00
Droogstelsel	Luchtafvoer
Deuropening wasmachine [Ø] in mm	370
Deuropening droger [Ø] in mm	440
Openingshoek deur in graden	180
Draairichting deur	Wassen rechts/drogen links
Automatische deurvergrendeling	•
SoftCare-trommel	•
Toepassing	
Geschikt voor offshore	•
Geschikt voor marine	•
Capaciteitsgegevens	
Specifiek waterverbruik in liters per kg	6,60
Specifiek energieverbruik wasmachine in kWh/kg	0,03
Specifiek energieverbruik droger in kWh/kg	0,51
Maximale verdampingscapaciteit droger in liters per uur	7,4 l
Programmaduur wasprogramma in minuten	45
Droogprogramma in minuten	36
Restvocht bij koud spoelen in %	47
Restvocht bij warm spoelen in %	44
Centrifugesnelheid wasmachine in omwentelingen per minuut	1300
g-factor wasmachine	518
Besturing	
Besturingstype wasmachine	M Touch Pro Plus
Besturingstype droger	M Touch Pro
Programmeerbaarheid wasmachine	Vrij programmeerbaar
Programmeerbaarheid droger	Programmeerbaar
Max. voorprogrammering in uren wasmachine	Vrij te kiezen
Max. voorprogrammering in uren droger	24
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Basis-/doelgroepprogramma's	
Basisprogramma's	•
Programma's voor hotels en restaurants	•
Programma's voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•

PDW 909 [EL DP DD SOM]

Professional was-droogzuil, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp
voor wassen/drogen in de kleinste ruimten, met afvoerpomp, voor gebruik op zee.



EAN: 4002516981916 / Materiaalnummer: 13000880 /

Oud Materiaalnummer: 51909521SOM

Programma's voor wasserettes	•
Programma's voor woningen en de woningbouw	•
Programma's voor textielreiniging	•
Programma's voor wasserettes en strijkservice	•
Programma's voor werkplaatsen	•
Programma's voor brandweer en hulpdiensten	•
Programma's voor universiteiten, kinderopvang en scholen	•
Programma's voor ziekenhuizen	•
Programma's voor campings	•
Programma's voor sportclubkantines	•
Programma's voor beauty, wellness en fitness	•
Programma's voor privéhuishoudens	•
Programma's voor artsen- en tandartspraktijken	•

Dosering wasmachine

Wasmiddellade	3 vakken
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	6
Sensor leegmelding	•

Standaard elektrische aansluiting

Soort verwarming wasmachine	Elektro
Verwarmingssoort droger	Elektro
Elektrische aansluiting wasmachine	3N AC 400 V 50 Hz
Vermogen wasmachine in kW	7,95
Totale aansluitwaarde wasmachine in kW	8,20
Zekering wasmachine in A	16,0
Elektrische aansluiting droger	3N AC 400 V 50/60 Hz
Vermogen droger in kW	7,94
Totale aansluitwaarde droger in kW	8,20
Zekering droger in A	16,0

Wateraansluiting/-afvoer

Koud water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Afvoerpomp	DN 22

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm	1940
Buitenmaat, nettobreedte in mm	692
Buitenmaat, nettodiepte in mm	761
Nettogewicht in kg	208,0
Brutogewicht in kg	232,0
Maximale vloerbelasting in N	3235
Nettogewicht in kg	139,0

Emissiewaarden

Geluidsemissieniveau op werkplek	63 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer van wasmachine naar de ruimte in MJ/h	3,00
Warmteafvoer van droger naar de ruimte in MJ/h	1,62

Uitvoering

Desinfecteren wasmachine	•
--------------------------	---

PDW 909 [EL DP DD SOM]

Professional was-droogzuil, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp
voor wassen/drogen in de kleinste ruimten, met afvoerpomp, voor gebruik op zee.



EAN: 4002516981916 / Materiaalnummer: 13000880 /

Oud Materiaalnummer: 51909521SOM

Temperatuurbewaking wasmachine	•
Volumemeter wasmachine	•
Speciale verwarmingselementen wasmachine	•
Intelligent reverserende droogtrommel	•
Axiale luchtgeleiding droger	•
Groot filter droger	•
PerfectDry-droger	•
Softlift-ribben droger	•
Functie Behoedzaam droger	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)	•
LAN wasmachine	•
Wifi	•
Connector Box	•
Capaciteiten	
Volgelaatsmaskers [aantal]	4
Bedrijfskleding [aantal]	1
Rescuewear jassen [aantal]	2
Synthetische dekbedden [aantal]	1
Synthetische kussens [aantal]	2
Donsdekbedden [aantal]	1
Donzen kussens [aantal]	2
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	204
Mops, katoen, 40 cm [aantal]	42
Mops, katoen, 50 cm [aantal]	33
Mops, microvezel, 50 cm [aantal]	47
Paardendekens zomer [aantal]	2
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•