

PWD 8692 [DC5]

Thermodesinfector en reinigings- en desinfectieapparaat met dosering vloeibaar reinigingsmiddel & heteluchtdroging DryPlus.



- Capaciteit/charge bijv. 44 transmissie-instrumenten of 44 afzuigers
- Prestatie/charge bijvoorbeeld 8 DIN-zeefschalen of 48 gynaecologische specula
- Veilig door controle – spoeldruk- en sproeiarmbewaking
- Maximaal bedieningsgemak met Full-Touch-kleurendisplay M Touch Flex
- Efficiënte heteluchtdroging – DryPlus
- Standaard connectiviteit via wifi

EAN: 4002516999409 / Materiaalnummer: 13053470 /
Oud Materiaalnummer: 62869210NWE

Model en uitvoering

Model	Vrijstaand, geschikt voor onderbouw, SlimLine
Bereik	ExpertLine
Kleur bedieningspaneel	Zwart
Ommanteling	Wit
Geschikt voor onderbouw	•
Deksel	Roestvrij staal, lotuswit gecoat
Aantal niveaus	2
AutoClose – Automatische deurvergrendeling	•
Zoemer, akoestisch signaal bij einde programma	•
Servicevriendelijke constructie	•

Toepassing

Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor tandartspraktijk	•
Geschikt voor artspraktijk	•
Geschikt voor ambulante OK-praktijken	•
Geschikt voor dierenartspraktijken	•
Geschikt voor podologiepraktijken	•

Capaciteit

DIN-zeefschalen per charge [aantal]	8
MIC-sets per charge [aantal]	1-2
Oogheelkundige sets per charge [aantal]	8
Gynaecologische specula [aantal]	48
AN-sets per charge [aantal]	2-3
OK-schoenen per charge [aantal]	28
Chirurgische speekselzuigers per charge [number]	44
Holle instrumenten per charge [aantal]	44
Transmissie-instrumenten per charge [aantal]	44

Capaciteitsgegevens

Circulatiepomp, Qmax in l/min.	500
Bruikbare volume spoelruimte in l	145,00
Geteste bedrijfsuren	15000
Maximale naspoeltemperatuur in °C	93

Miele MOVE

Miele Move Connect (optie)	•
Miele Move MedDent+ (optie)	•

Besturing

Soort besturing	M Touch Flex
Procesgoedkeuring rechtstreeks via het display	•
Maximale voorprogrammering in uren	24
Programmeerbaarheid	programmeerbaar
Programma's [aantal]	24
Vrije programmaplaatsen [aantal]	5
Besturing op basis van AO-waarde	•
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•

PWD 8692 [DC5]

Thermodesinfector en reinigings- en desinfectieapparaat met dosering vloeibaar reinigingsmiddel & heteluchtdroging DryPlus.



EAN: 4002516999409 / Materiaalnummer: 13053470 /

Oud Materiaalnummer: 62869210NWE

Instelbare displaytalen

•

Standaard elektrische aansluiting

Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Vermogen elektrische verwarming in kW	5,50
Totale aansluitwaarde in kW	6,30
Zekering in A	32
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,90

Mogelijke spanningsvariant 1

Elektrische aansluiting	2 AC 230V 50HZ
Vermogen elektrische verwarming in kW	2,50
Totale aansluitwaarde in kW	3,30
Zekering in A	16

Wateraansluiting/-afvoer

Koud water [aantal]	1
Warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in kPa	200-1000
Demi-water [aantal]	1
Maximale opvoerhoogte van afvoerpomp in cm	100
Maximale waterhardheid (koud/warm water) in mmol/l	10,70
VEP afvoerpomp voor gedemineraliseerd water (optie)	•
Afvoerpomp [DN]	22
Geïntegreerde waterontharder	•
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof system

Droogaggregaat

Geïntegreerd droogaggregaat	•
Ventilator in kW	0,30
Verwarmingselement in kW	2,20
Luchtverplaatsingsvermogen in m ³ /uur	60
Tijdstelling in stappen van 1 minuut	0-120
Hepa-filterklasse	H13
Filtergraad Hepa-filter (volgens DIN EN 1822) in %	99,95
Levensduur HEPA-filter in h	200

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm	835
Buitenmaat, nettobreedte in mm	598
Buitenmaat, nettodiepte in mm	598
Buitenmaat, brutohoogte in mm	920
Buitenmaat, brutobreedte in mm	670
Buitenmaat, brutodiepte in mm	740
Spoelruimte, nuttige hoogte in mm	520
Spoelruimte, nuttige breedte in mm	530
Spoelruimte, diepte bovenrek in mm	523
Nettogewicht in kg	81
Spoelruimte, diepte onderrek in mm	520
Brutogewicht in kg	90
Maximale vloerbelasting in N/m ²	1220

Emissiewaarden

Geluidsemissieniveau op werkplek	≤70 dB(A) re 20 µPa
----------------------------------	---------------------

PWD 8692 [DC5]

Thermodesinfector en reinigings- en desinfectieapparaat
met dosering vloeibaar reinigingsmiddel & heteluchtdroging DryPlus.

EAN: 4002516999409 / Materiaalnummer: 13053470 /

Oud Materiaalnummer: 62869210NWE

Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h 3,96

Programma's	
Vario TD intensief	•
Vario TD dentaal	•
Vario dentaal +	•
Vario TD Instr. 4zeef	•
Vario TD Instr. 6zeef	•
Vario TD Instr. 8zeef	•
Vario TD container	•
Vario TD AN	•
Vario TD MIC	•
Vario TD GYN	•
Vario TD KNO	•
Vario TD KNO +	•
Vario TD KNO optiek	•
Oogheelkunde	•
Tray oogheelkunde A207	•
Zuigflessen	•
OK-schoenen	•
Afdelingsinstrumenten	•
Universeel	•
Afspoelen koud water	•
Uitvoering	
1 deurdispenser voor spoelglansmiddel	•
1 doseerpomp voor vloeibaar reinigingsmiddel	•
Controle doseervolume	•
Interface voor procesdocumentatie (optie)	•
Zuigglans voor jerrycans van 10–20 l (optie)	•
Comfort-zuigglans DC5	•
Interface Miele Service	•
Dampcondensator	•
Spoeldrukbewaking	•
Omvangrijke componenten (optie)	•
Sproeiarmsensor	•
How-to-sequenties	•
Kamerverlichting	•
Meervoudig filtersysteem	•
Verwarmingspomp met variabel toerental	•
Rechtstreeks gekoppeld beladingssysteem	•
DryPlus	•
Zoutreservoir in de deur	•
Met lasertechnologie naadloos gelaste spoelruimte	•
Verwarmingselementen buiten de spoelruimte	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal (1.4301/304)	•
Aansluitmogelijkheden	
Wifi	•
Ethernet-interface (optie)	•
Externe doseermodules	•

PWD 8692 [DC5]

Thermodesinfector en reinigings- en desinfectieapparaat
met dosering vloeibaar reinigingsmiddel & heteluchtdroging DryPlus.



EAN: 4002516999409 / Materiaalnummer: 13053470 /
Oud Materiaalnummer: 62869210NWE

Normen, keur- en kenmerken	
VDE-teken (elektrische veiligheid)	•
IP-beschermingsklasse volgens EN 60529: IP 21	•
EN 61010-2-040	•
EN 61010-1	•
RoHS-richtlijn 2011/65/EU	•
EU-medische hulpmiddelen klasse IIb	•