

PLW 8683 [Safety AirPro DS10]

Reinigings- en desinfectieapparaat voor behandeling volgelaatsuitrustingen met pakket voor dosering van vloeibaar reinigingsmiddel en monitoring.



- Capaciteit/charge 6 Volgelaatsmaskers en 6 ademluchttoestellen
- Milieuvriendelijk – verwarmingspomp met variabel toerental
- Veilig door controle – spoeldruk- en sproeiarmbewaking
- Standaard connectiviteit via wifi
- Krachtig spoelsysteem en speciale programma's

EAN: 4002517009206 / Materiaalnummer: 13070590 /
Oud Materiaalnummer: 62868310EUP

Model en uitvoering

Model	Vrijstaand, geschikt voor onderbouw, SlimLine
Bereik	ExpertLine
Kleur bedieningspaneel	Zwart
Ommanteling	Roestvrij staal
Geschikt voor onderbouw	•
Deksel	Roestvrij staal
Aantal niveaus	2
Zoemer, akoestisch signaal bij einde programma	•
Servicevriendelijke constructie	•

Toepassing

Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
---	---

Capaciteit

Volgelaatsmaskers en ademluchttoestellen [aantal]	6
Volgelaatsmaskers [aantal]	6
Ademluchttoestellen [aantal]	12
Draagframe voor ademhalingsbeschermingsmiddelen [aantal]	1

Capaciteitsgegevens

Circulatiepomp, Qmax in l/min.	500
Bruikbare volume spoelruimte in l	145,00
Kortste programmaduur in min.	28
Geteste bedrijfsuren	15000
Maximale naspoeltemperatuur in °C	93

Miele MOVE

Miele Move Connect (optie)	•
----------------------------	---

Besturing

Soort besturing	M Touch Flex
Maximale voorprogrammering in uren	24
Programmeerbaarheid	programmeerbaar
Programma's [aantal]	8
Vrije programmaplaatsen [aantal]	5
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•

Standaard elektrische aansluiting

Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Vermogen elektrische verwarming in kW	8,50
Totale aansluitwaarde in kW	9,30
Zekering in A	16
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,90

Mogelijke spanningsvariant 1

Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Vermogen elektrische verwarming in kW	2,50
Totale aansluitwaarde in kW	3,30
Zekering in A	16

PLW 8683 [Safety AirPro DS10]

Reinigings- en desinfectieapparaat voor behandeling volgelaatsuitrustingen met pakket voor dosering van vloeibaar reinigingsmiddel en monitoring.



EAN: 4002517009206 / Materiaalnummer: 13070590 /
Oud Materiaalnummer: 62868310EUP

Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1
Warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in kPa	200 - 1000
Demi-water [aantal]	1
Maximale opvoerhoogte van afvoerpomp in cm	100
Maximale waterhardheid (koud/warm water) in mmol/l	10,70
VEP afvoerpomp voor gedemineraliseerd water (optie)	•
Afvoerpomp [DN]	22
Geïntegreerde waterontharder	•
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof system
Persluchtaansluiting	
AirPro: geïntegreerde persluchtaansluiting	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettahoogte in mm	835
Buitenmaat, nettobreedte in mm	598
Buitenmaat, nettodiepte in mm	598
Buitenmaat, brutohoogte in mm	920
Buitenmaat, brutobreedte in mm	670
Buitenmaat, brutodiepte in mm	740
Spoelruimte, nuttige hoogte in mm	520
Spoelruimte, nuttige breedte in mm	530
Spoelruimte, diepte bovenrek in mm	474
Nettogewicht in kg	74
Spoelruimte, diepte onderrek in mm	520
Brutogewicht in kg	83
Maximale vloerbelasting in N/m ²	1220
Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op werkplek	≤70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	1,44
Programma's	
Afspoelen koud water	•
Reactivering	•
Vario FB Spezial	•
Vario FB Spezial Plus	•
Vario FB Chem	•
Vario FB Chem Plus	•
Uitvoering	
1 doseerpomp voor vloeibaar reinigingsmiddel	•
Controle doseervolume	•
1 doseerpomp voor neutralisatiemiddel	•
Interface voor procesdocumentatie (optie)	•
Extra integreerbare doseerpomp 5–10 l (optie)	•
Zuiglans voor jerrycans van 10–20 l (optie)	•
Flexibele zuiglans DS10	•
Interface Miele Service	•
Spoeldrukbewaking	•
Omvangrijke componenten (optie)	•

PLW 8683 [Safety AirPro DS10]

Reinigings- en desinfectieapparaat voor behandeling volgelaatsuitrustingen met pakket voor dosering van vloeibaar reinigingsmiddel en monitoring.



EAN: 4002517009206 / Materiaalnummer: 13070590 /
Oud Materiaalnummer: 62868310EUP

Sproeiarmsensor	•
How-to-sequenties	•
Kamerverlichting	•
Meervoudig filtersysteem	•
Verwarmingspomp met variabel toerental	•
Rechtstreeks gekoppeld beladingssysteem	•
Zoutreservoir in de deur	•
Met lasertechnologie naadloos gelaste spoelruimte	•
Verwarmingselementen buiten de spoelruimte	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal (1.4301/304)	•
Aansluitmogelijkheden	
Wifi	•
Ethernet-interface (optie)	•
Externe doseermodule	•
Normen, keur- en kenmerken	
VDE-teken (elektrische veiligheid)	•
IP-beschermingsklasse volgens EN 60529: IP 21	•
EN 61010-2-040	•
EN 61326-1	•
EN 61010-1	•