

G 7288 SCVi XXL

Volledig integreerbare vaatwasser XXL

A -20%* | 43 dB | Besteklade | ExtraComfort-rekken | QuickPowerWash | AutoOpen



- Getest op een levensduur van 20 jaar*
- Hoogste energie-efficiëntieklasse A – Bespaar energie en ontzie het milieu
- Comfortabel, goede resultaten en optimaal voor elke dag – ExtraComfort rekken
- Ons ruimtewonder – De 3D-MultiFlex-besteklade met meer ruimte voor jouw bestek
- Beste resultaten in minder dan een uur – QuickPowerWash
- Alles volledig droog – de Miele AutoOpen-droging

* Tijdens de ontwikkelfase van de vaatwasserseries G 5000 en G 7000 testte Miele modellen en kerncomponenten in 5600 wasprogramma's (= 280 wasprogramma's per jaar gedurende een periode van 20 jaar). Meer informatie: miele.com/20years



EAN: 4002517018208 / Materiaalnummer: 13095190 /
Oud Materiaalnummer: 21728862MER

Algemene informatie	
Typeaanduiding	G 7288 SCVi XXL
Materiaalnummer fabrikant	13095190
EAN-nummer	4002517018208
Marketingklasse	Gold
Ontwerp	
Volledig geïntegreerde vaatwassers	•
Vaatwassers 60 cm breed	•
XXL-vaatwassers	•
Design	
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal.
Uitvoering bedieningspaneel	Volledig geïntegreerd paneel
Soort bediening	Programmaknoppen
Display	Tekstdisplay met 1 regel
Kleur display	Wit
MultiLingua	•
Gemak	
Deurvergrendeling	ComfortClose
Resttijdindicatie	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Controlelampje "In bedrijf"	optisch en akoestisch
Keuze displaytaal	•
Efficiëntie	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	A
Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma)	6,0
Waterverbruik van het ECO-programma per programmacyclus in l	8,2
Energieverbruik in kWh (ECO-programma)	0,43
Energieverbruik in kWh van het ECO-programma per 100 programmacycli	43
Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh	0,30
Duur van het ECO-programma in minuten	388
Verbruik met startvertraging in W	0,30
Verbruik in uitstand in W	0,30
Verbruik in stand-bystand in W	0,30
Aantal couverts	14
Geluidsemisieklass	B
Geluidsemisie in dB(A)	42
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Geteste hygiëne	•
Warmwateraansluiting	•
Halve belading	•
Reinigingsresultaat	
Vaatwassers met verswatersysteem	•
AutoOpen-droging	•
SensorDry	•

G 7288 SCVi XXL

Volledig integreerbare vaatwasser XXL

A -20%* | 43 dB | Besteklade | ExtraComfort-rekken | QuickPowerWash | AutoOpen



EAN: 4002517018208 / Materiaalnummer: 13095190 /

Oud Materiaalnummer: 21728862MER

Systeem voor waterontharding

Uni. waterontharder tot 70° dH, Economisch zoutverbruik, Brilliant GlassCare

Actieve condensdroging	•
BrilliantGlassCare	•
Reinigingsprogramma's	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensief 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Speciaal	•
Extra stil 39 dB(A)	•
Machinereiniging	•
Zout uitspoelen	•
Opties	
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra schoon	•
Extra droog	•
Rekuitvoering	
Plaats voor bestek	3D-MultiFlex-besteklade
FlexCare-glazenhouder	2
FlexCare-kopjesrek	1
Rekuitvoering	ExtraComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
Veiligheid	
Waterproof-systeem	•
Controlelampje zeef	•
Hygiëne-info	•
Technische gegevens	
Nisbreedte minimaal in mm	600
Nisbreedte maximaal in mm	600
Nishoogte minimaal in mm	845
Nishoogte maximaal in mm	910
Nisdiepte in mm	550
Breedte in mm	598
Hoogte in mm	845
Diepte in mm	550
Diepte bij geopende deur in cm	120,5
Nettogewicht in kg	49,0
Totale aansluitwaarde in kW	2,00
Spanning in V	230

G 7288 SCVi XXL

Volledig integreerbare vaatwasser XXL

A -20%* | 43 dB | Besteklade | ExtraComfort-rekken | QuickPowerWash | AutoOpen



EAN: 4002517018208 / Materiaalnummer: 13095190 /

Oud Materiaalnummer: 21728862MER

Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Elektrische frequentie standaard	50
Lengte watertoevoerslang in m	1,50
Lengte waterafvoerslang in m	1,50
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,70
Min. gewicht frontpaneel in kg	4,0
Max. Gewicht van het voorpaneel in kg	10,0
[via Miele later te plaatsen tot min.]	7,0
[via Miele later te plaatsen tot max.]	14,0

Meegeleverde accessoires

Tegoedbon 1 x verpakking UltraTabs (20 stuks) of
3 verpakkingen (elk 60 stuks) tegen een speciale prijs

•

Beschikbare displaytalen


Beschikbare displaytalen via MultiLingua

deutsch, english (GB),
français (FR), italiano,
nederlands, português,
español, türkçe

G 7288 SCVi XXL

Volledig integreerbare vaatwasser XXL

A -20%* | 43 dB | Besteklade | ExtraComfort-rekken | QuickPowerWash | AutoOpen



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm
(installation drawing)