

UO 5005-30

Podbudowa otwarta

do ergonomicznego załadunku i rozładunku pralnicy i suszarki.



- Dla PW 5062, PW 5065, PW 6055, PW 6065, Mopstar 60
- Dla PT 5135 C/5136/5137 WP, PT 7135 C/7136/7137 WP
- Wysokość 30 cm, szerokość 59,8 cm, głębokość 61,5 cm

EAN: 4002511099050 / Numer materiału: 01496700 / Stary numer materiału: 59500502D

Przynależność produktowa	
Pralnice	•
Suszarki	•
Przynależność urządzeń/wyposażenia	
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5145 C	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PW 200 Profi@Work	•
PT 200 Profi@Work	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
Kategoria urządzeń	
Podbudowa/cokół	•
Cechy produktu	
Przyłącze elektryczne	OHNE
Materiał	Blacha stal. ocynk., proszk.
Kolor	Octoblau
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	300
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	598
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	615
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	325

UO 5005-30

Podbudowa otwarta

do ergonomicznego załadunku i rozładunku pralnicy i suszarki.

EAN: 4002511099050 / Numer materiału: 01496700 / Stary numer materiału: 59500502D

Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	630
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	640
Ciężar netto [kg]	12,50
Ciężar brutto w kg	13,50

