

MSS 01

Tłumik

do redukowania odgłosów wylotu.



- Giętkie – do elastycznego dopasowania do istniejących systemów
- Długość ok. 110 cm
- Odporność temperaturowa do 200°C
- Średnica wewnętrzna: 150 mm, średnica zewnętrzna 200 mm
- Odpowiednie do wszystkich rodzajów grzania oprócz gazu

EAN: 4002511761865 / Numer materiału: 03799170 / Stary numer materiału: 59510029D

Przynależność produktu	
Suszarki	•
Przynal. urządzeń/wyposażenia	
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
Kategoria produktowa	
Tłumik	•
Właściwości produktu	
Przyłącze elektryczne	OHNE
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	200
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	200
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	1100
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	210
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	210
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	1300
Ciężar netto [kg]	2,02
Ciężar brutto w kg	3,95