

E 166

Podkładka z blachy perforowanej
do delikatnego czyszczenia wrażliwego ładunku.



- Dla kosza dolnego U 876
- Do optymalizacji strumienia


EAN: 4002511808867 / Numer materiału: 03808850 / Stary numer materiału: 67516601D

| Przynależność produktu | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Zmywarki z systemem świeżej wody | • |
| Kompat. z innymi produktami | |
| PG 8041 | • |
| PG 8043 | • |
| PG 8045 | • |
| PG 8055 | • |
| PG 8055 U | • |
| PG 8056 | • |
| PG 8056 U | • |
| PG 8057 TD | • |
| PG 8057 TD U | • |
| PG 8058 | • |
| PG 8058 U | • |
| PG 8059 | • |
| PG 8059 U | • |
| PG 8060 | • |
| PG 8061 | • |
| PG 8061 U | • |
| PG 8096 | • |
| PG 8096 U | • |
| PG 8099 | • |
| PG 8099 U | • |
| PFD 400 | • |
| PFD 400 U | • |
| PFD 401 | • |
| PFD 401 U | • |
| PFD 402 | • |
| PFD 402 U | • |
| PFD 404 | • |
| PFD 404 U | • |
| PFD 405 | • |
| PFD 405 U | • |
| PFD 407 | • |
| PFD 407 U | • |
| PFD 408 U | • |
| Kategoria produktowa | |
| Podkładka z blachy perforowanej | • |
| Pozostałe akcesoria | • |
| Właściwości produktu | |
| Materiał | Stal szlachetna |
| Kolor | Stal szlachetna |
| Do zastosowania w koszu dolnym | U 876 |
| Standardowe przyłącze elektr. | |
| Ilość faz | 0 |
| Napięcie w V | 0 |
| Częstotliwość w Hz | 0 |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 0,00 |
| Zabezpieczenie w A | 0 |

E 166

Podkładka z blachy perforowanej
do delikatnego czyszczenia wrażliwego ładunku.

EAN: 4002511808867 / Numer materiału: 03808850 / Stary numer materiału: 67516601D



| Wymiary i waga | |
|--|------|
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm | 1 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm | 460 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm | 460 |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm | 15 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm | 530 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm | 530 |
| Ciężar netto w kg | 1,06 |
| Ciężar brutto w kg | 1,50 |