


E 205

Wkład

do optymalnego umieszczenia kieliszków.




- Dla kosza dolnego U 890
- Dla 17 szklanek o średnicy 6,6 cm
- Z podkładką z blachy perforowanej do przerywania strumienia
- Wysokość prętów 220 mm
- Maksymalna wysokość załadunku ze szklankami wynosi 270 mm

EAN: 4002511808874 / Numer materiału: 03808980 / Stary numer materiału: 67520501D

Przynależność produktu	
Zmywarki z systemem świeżej wody	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Kategoria produktowa	
Wkład na szklanki	•
Właściwości produktu	
Materiał	Drut, rilsanowany
Kolor	Biały
Ilość rzędów	2
Wysokość prętów w mm	220
Maksymalna wysokość załadunku w mm	270
Do zastosowania w koszu dolnym	APFD 220, U 890
Zdolności produkcyjne	
Szklanki do maks. Ø 66 mm [ilość]	17
Standardowe przyłącze elektr.	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0

E 205  
Wkład  
do optymalnego umieszczenia kieliszków.



EAN: 4002511808874 / Numer materiału: 03808980 / Stary numer materiału: 67520501D

Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	221
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	243
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	494
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	230
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	505
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	250
Ciężar netto w kg	1,40
Ciężar brutto w kg	1,80