

E 380
Wózek
do optymalnego umieszczenia szkła z wąską szyjką.



- Na wyposażeniu 32 dysze o mocowania
- Z przyłączem do suszenia gorącym powietrzem
- Mocowanie dla ML/2 do automatycznego rozpoznawania wózków

EAN: 4002511116467 / Numer materiału: 03809880 / Stary numer materiału: 69538001D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8535	•
PG 8536	•
Kategoria urządzeń	
Wózek z podłączeniem do suszenia gorącym powietrzem	•
Wózek do szkła z wąską szyjką	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Ładowność	
Szkło z wąską szyjką [ilość]	32
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	502
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	535
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	517
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	545
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	160
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	530
Ciężar netto w kg	7,90
Ciężar brutto w kg	8,60
Dołączone opakowanie	
E 351 dysza iniekcyjna Ø 4 mm, długość 160 mm [ilość]	14
E 352 dysza iniekcyjna Ø 6 mm, długość 220 mm [ilość]	18
E 353 blokada dla dyszy iniekcyjnej E 351 [ilość]	14
E 354 blokada dla dyszy iniekcyjnej E 352 [ilość]	18
Dysza wyplukująca dla dozownika proszku [ilość]	1