

E 313

Armatura ścienna
do ręcznego pobierania odsolonej wody.



- Wytrzymałość ciśnieniowa do 10 bar
- W komplecie z węzłem ciśnieniowym 150 cm

EAN: 4002511115279 / Numer materiału: 03830330 / Stary numer materiału: 69431301D

Przynależność produktowa	
Zmywarki z systemem świeżej wody	•
Zmywarki z systemem zbiornikowym	•
Zmywarki przelotowe z systemem zbiornikowym	•
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•

E 313

Armatura ścienna

do ręcznego pobierania odsolonej wody.



EAN: 4002511115279 / Numer materiału: 03830330 / Stary numer materiału: 69431301D

PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Kategoria urządzeń	
Uzdatnianie wody	•
Cechy produktu	
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	Czarny
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	195
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	190
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	240
Ciężar netto w kg	1,06
Ciężar brutto w kg	1,31