

E 314

Armatura stacjonarna  
do ręcznego pobierania odsolonej wody.



- Wytrzymałość ciśnieniowa do 10 bar
- Wytrzymałość ciśnieniowa do 10 bar
- W zestawie wąż ciśnieniowy 150 cm
- W komplecie z węzłem ciśnieniowym 150 cm

EAN: 4002511115286 / Numer materiału: 03830340 / Stary numer materiału: 69431401D

Przynależność produktowa	
Zmywarki z systemem świeżej wody	•
Zmywarki przelotowe z systemem zbiornikowym	•
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•

E 314

Armatura stacjonarna  
do ręcznego pobierania odsolonej wody.



EAN: 4002511115286 / Numer materiału: 03830340 / Stary numer materiału: 69431401D

PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Uzdatnianie wody	•
Pozostałe akcesoria	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	Czarny
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	135
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	420
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	210
Ciężar netto w kg	1,70
Ciężar brutto w kg	1,81