

E 402

Wkład

do optymalnego umieszczenia 44 szkiełek zegarkowych.



- Dla 44 szkiełek zegarkowych o  $\varnothing$  80 – 125 mm
- Wyposażona w 23 prętów w odstępie 15 mm

EAN: 4002511116627 / Numer materiału: 03830420 / Stary numer materiału: 69540201D

Przynależność produktu	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Kategoria produktowa	
Wkład/moduł na szkiełka zegarkowe	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Rozstaw prętów w mm	15
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Zdolności produkcyjne	
Szkiełka zegarkowe [ilość]	44
Standardowe przyłącze elektr.	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	53
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	200
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	445
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	80
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	220
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	450
Ciężar netto w kg	0,92
Ciężar brutto w kg	1,14