

E 403

Wkład

do optymalnego umieszczenia 105 szkiełek zegarkowych.

EAN: 4002511116634 / Numer materiału: 03830430 / Stary numer materiału: 69540301D



- Dla 105 szkiełek zegarkowych Ø 50 – 60 mm
- Wyposażona w 36 prętów w odstępnie 9 mm

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7823	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Kategoria urządzeń	
Wkład/moduł na szkiełka zegarkowe	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Rozstaw prętów w mm	9
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Ładowność	
Szkiełka zegarkowe [ilość]	105
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	35
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	200
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	445
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	75
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	510
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	280
Ciężar netto w kg	1,32
Ciężar brutto w kg	1,48