

E 403

Wkład

do optymalnego umieszczenia 105 szkiełek zegarkowych.

EAN: 4002511116634 / Numer materiału: 03830430 / Stary numer materiału: 69540301D



- Dla 105 szkiełek zegarkowych Ø 50 – 60 mm
- Wyposażona w 36 prętów w odstępie 9 mm

| Przynależność produktowa | |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne | • |
| Kompat. z innymi produktami | |
| G 7823 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| PLW 7111 | • |
| PLW 8505 | • |
| Kategoria urządzeń | |
| Wkład/moduł na szkiełka zegarkowe | • |
| Cechy produktu | |
| Materiał | Stal szlachetna |
| Kolor | Stal szlachetna |
| Rozstaw prętów w mm | 9 |
| Obszar zastosowania | |
| Przygotowywanie szkła laboratoryjnego | • |
| Ładowność | |
| Szkiełka zegarkowe [ilość] | 105 |
| Standardowe przyłącze elektryczne | |
| Ilość faz | 0 |
| Napięcie w V | 0-0 |
| Częstotliwość w Hz | 0-0 |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 0,00-0,00 |
| Zabezpieczenie w A | 0-0 |
| Wymiary i waga | |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm | 35 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm | 200 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm | 445 |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm | 75 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm | 510 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm | 280 |
| Ciężar netto w kg | 1,32 |
| Ciężar brutto w kg | 1,48 |