

APWM 068

Moduł odzyskiwania wody

do ponownego wykorzystania wody o niskim poziomie zabrudzenia.

EAN: 4002512063845 / Numer materiału: 04451340 / Stary numer materiału: 59510304D



- Potencjalna oszczędność wody przy 20-kg pralnicy: ok. 34 %
- Łatwy montaż, także w późniejszym terminie
- Zawartość: zbiornik wody, jednostka filtrująca, złączki rur

Przynależność produktowa	
Pralnice	•
Przynależność urządzeń/wyposażenia	
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6321	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
Kategoria urządzeń	
Odzyskiwanie wody	•
Cechy produktu	
Przyłącze elektryczne	OHNE
Materiał	Stal szlachetna
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	930
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	800
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	850
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	890
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	820
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	1000
Ciężar netto [kg]	48,00
Ciężar brutto w kg	60,00