


E 940

Wózek

do optymalnego umieszczenia szkła z wąską szyjką na 2 poziomach.



- Z wózka iniekcyjnego można korzystać także bez górnego poziomu
- Listwa magnetyczna dla automatycznego rozpoznawania wózka
- Dolny poziom zaopatrzony łącznie w 115 dysz z mocowaniem

EAN: 4002512145473 / Numer materiału: 04607630 / Stary numer materiału: 69594001D

Przynależność produktowa	
Wielkokomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8527	•
Kategoria urządzeń	
Wózek do szkła z wąską szyjką	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Ładowność	
Szkló z wąską szyjką [ilość]	115
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	565
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	640
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	790
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	760
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	800
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	1200
Ciężar netto w kg	35,00
Ciężar brutto w kg	45,00
Dołączone opakowanie	
Listwa magnetyczna dla automatycznego rozpoznawania wózka (z magnesami) [ilość]	1