

DOS S

Stojak pomp dozujących z pochyłym dnem do całkowitego opróżnienia opakowania mediów płynnych.



- Do montażu obudowy pompy dozującej DOS G2
- Do montażu obudowy pompy dozującej DOS G3
- Z 4 kółkami skrętnymi w celu uzyskania maksymalnej ruchliwości

EAN: 4002512161107 / Numer materiału: 04814240 / Stary numer materiału: 59170031D

Przynależność produktu	
Pralnice	•
Przynal. urządzeń/wyposażenia	
PW 413	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
Kategoria produktowa	
System dozujący	•
Właściwości produktu	
Przyłącze elektryczne	OHNE
Materiał	Blacha stal. ocynk., proszk.
Kolor	Szary stalowy
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	1030
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	1000
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	371

DOS S

Stojak pomp dozujących

z pochyłym dnem do całkowitego opróżnienia opakowania mediów płynnych.

EAN: 4002512161107 / Numer materiału: 04814240 / Stary numer materiału: 59170031D



Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	1030
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	1300
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	413
Ciężar netto [kg]	9,00
Ciężar brutto w kg	10,00