

E 884

Wkład blaszany i płytowy, rilsanowany
dla optymalnego umieszczenia blach, płyt i tac.



- Dla kosza dolnego U 890
- Dla 10 blach, desek lub tac
- Wysokość prętów 175 mm, rozstaw prętów 32 mm

EAN: 4002512259439 / Numer materiału: 05018680 / Stary numer materiału: 67588401D

Przynależność produktu	
Zmywarki z systemem świeżej wody	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Kategoria produktowa	
Wkład na tace, blachy, płyty	•
Właściwości produktu	
Materiał	Drut, rilsanowany
Kolor	Biały
Rozstaw prętów w mm	32
Wysokość prętów w mm	175
Do zastosowania w koszu dolnym	U 890
Zdolności produkcyjne	
Tace do wielkości 500 x 320 mm [ilość]	10
Standardowe przyłącze elektr.	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0

E 884

Wkład blaszany i płytowy, rilsanowany
dla optymalnego umieszczenia blach, płyt i tac.



EAN: 4002512259439 / Numer materiału: 05018680 / Stary numer materiału: 67588401D

Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	175
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	460
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	460
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	480
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	535
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	195
Ciężar netto w kg	1,60
Ciężar brutto w kg	2,20