

HM 16-83

Magiel nieckowy, elektryczny

z profesjonalnym wyposażeniem w celu uzyskania najlepszych efektów maglowania.



- Wydajność 15.0 kg/h*, średnica walca 160 mm, szerokość robocza 830 mm
- Komfortowe maglowanie na siedząco
- Indywidualne tempo pracy dzięki zmiennej prędkości walca
- Trwałe owinięcie walca – płótno z filcu igielkowego Aramid
- Wytrzymała konstrukcja do profesjonalnego użytkowania

* Przy wilgotności resztkowej 20% – dane dotyczące wydajności zgodnie z normą DIN 11 902: rzeczywista wydajność maglowania zależy od ogólnych warunków, takich jak rodzaj tekstyliów i doświadczenie personelu obsługującego.

EAN: 4002512404112 / Numer materiału: 05333200 / Stary numer materiału: 53168301D

Konstrukcja i wersja	
Konstrukcja	Wkładanie i wyjmowanie prania od przodu
Możliwość ustawienia równo ze ścianą	•
Linia	Professional
Oslona zewnętrzna	Biały lotos
Średnica walca w mm	160
Szerokość robocza w mm	830
Materiał niecki	Aluminium
Pokrowiec magła	Mata poliester-filc igielkowy
Płótno maglowe	Płótno z filcu igielkowego Aramid
Zastosowanie	
Dla hotelarstwa i gastronomii	•
Dla domów seniora i opieki	•
Dla budownictwa mieszkaniowego i wspólnot mieszkaniowych	•
Dla pralni i magli	•
Dla zastosowań offshore	•
Dla branży morskiej	•
Dla kempingów	•
Dla prywatnych gospodarstw domowych	•
Dane dotyczące mocy	
Maksymalna wydajność maglowania przy 20% wilgotności resztkowej w kg/h	15,0
Przetestowany czas pracy	2500
Sterowanie	
Typ sterowania	Pokrętło wyboru
Wyświetlacz dotykowy (opcja)	Drehwahlschalter
Minimalna prędkość maglowania, regulowana w m/min	2,0
Maksymalna prędkość maglowania, regulowana w m/min	4,5
Regulowana temperatura	W poziomach temperatury
Standardowe przyłącze elektryczne	
Rodzaj grzania	Elektryczne
Przyłącze elektryczne	AC 220-240V 50-60HZ
Moc grzewcza elektryczna w kW	2,70-3,30
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	2,80-3,30
Zabezpieczenie w A	16
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość w mm	960
Wymiar zewnętrzny, szerokość w mm	1050
Wymiar zewnętrzny, głębokość w mm	380
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	1010
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	1110
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	445
Waga netto w kg	40
Waga brutto w kg	47
Maksymalne obciążenie podłoża w N/m ²	372
Wyposażenie	
2 nóżki ustawcze	•
Automatyczna ochrona palców/listwa chroniąca palce	•

HM 16-83

Magiel nieckowy, elektryczny

z profesjonalnym wyposażeniem w celu uzyskania najlepszych efektów maglowania.

EAN: 4002512404112 / Numer materiału: 05333200 / Stary numer materiału: 53168301D



Przełącznik nożny	•
Drażek do odwieszania	•
4 rolki jezdne bezp. dla podłoża	•
Deska podawcza	•
Zawracanie prania	•
Możliwość maglowania na siedząco	•
Akcesoria niezależne od urządzenia	•
Normy, znaki certyfikacyjne	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE	•