


E 500
Wkład
do optymalnego umieszczenia 8 ram lutowniczych.



- 8 przegródek, odstęp 53 mm

EAN: 4002512431439 / Numer materiału: 05376820 / Stary numer materiału: 69550001D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
IR 6002	•
Kategoria urządzeń	
Inny wkład	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Ilość przegródek	8
Rozstaw prętów w mm	53
Wysokość prętów w mm	300
Ładowność	
Płytki przewodzące [ilość]	8
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	400
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	530
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	545
Ciężar netto w kg	2,20
Ciężar brutto w kg	3,50