


E 744

Moduł

do optymalnego umieszczenia szkła z wąską szyjką 500 - 1000 ml.



- Z 16 x dyszami (E 352) 6 x 220 mm z mocowaniem (E 354)

EAN: 4002512591171 / Numer materiału: 05555260 / Stary numer materiału: 69574401D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7825	•
G 7826	•
Kategoria urządzeń	
Wkład/moduł na szkło z wąską szyjką	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Ładowość	
Szkło z wąską szyjką [ilość]	16
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	250
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	492
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	496
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	170
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	560
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	530
Ciężar netto w kg	9,70
Ciężar brutto w kg	10,00