


E 752

Moduł

do optymalnego umieszczenia szkła z wąską szyjką 100 - 1000 ml.



- Z 12 x dyszami (E 351) 4 x 160 mm z mocowaniem (E 353)
- Z 13 x dyszami (E 352) 6 x 220 mm z mocowaniem (E 354)

EAN: 4002513197471 / Numer materiału: 05647640 / Stary numer materiału: 69575201D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Wkład/moduł na szkło z wąską szyjką	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie pipet/fiolek	•
<b>Ładowność</b>	
Szkło z wąską szyjką [ilość]	25
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	260
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	492
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	496
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	170
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	530
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	560
Ciężar netto w kg	9,70
Ciężar brutto w kg	10,00