


E 755

Moduł

do optymalnego umieszczenia szkła z wąską szyjką 25 - 100 ml.



- Z 36 dyszami (E 470) 2,5 x 90 mm z mocowaniem

EAN: 4002513248821 / Numer materiału: 05701590 / Stary numer materiału: 69575501D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7825	•
G 7826	•
Kategoria urządzeń	
Wkład/moduł na szkło z wąską szyjką	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie pipet/fiolek	•
Ładowność	
Szkló z wąską szyjką [ilość]	36
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	130
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	492
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	496
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	545
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	160
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	530
Ciężar netto w kg	4,80
Ciężar brutto w kg	5,40