

C 4060 WM 2

Pojedyncze urządzenie inkasujące ze stali szlachetnej z mechanicznym kontrolerem żetonów numer 2.

EAN: 4002513258042 / Numer materiału: 05708610 / Stary numer materiału: 59406002D



- Dla trybu programowego
- Urządzenie wolno stojące do ustawienia na pokrywie maszyny
- Wskazanie LED dla wezwania do zapłaty, startu i trybu roboczego
- Żetony są dostępne jako akcesoria
- Wysokość 25,8 cm, szerokość 17,5 cm, głębokość 15,5 cm

Przynależność produktowa	
Pralnice	•
Suszarki	•
Magle	•
Przynależność urządzeń/wyposażenia	
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PRI 210	•
PRI 214	•
PRI 217	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•

C 4060 WM 2

Pojedyncze urządzenie inkasujące ze stali szlachetnej z mechanicznym kontrolerem żetonów numer 2.



EAN: 4002513258042 / Numer materiału: 05708610 / Stary numer materiału: 59406002D

PW 5065	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5105 Vario	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 507	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
PDR 510	•
PDR 511	•
PDR 910	•
PDR 514	•
PDR 516	•
PDR 914	•
PDR 518	•
PDR 918	•
Kategoria urządzeń	
System inkasujący	•
Urządzenie inkasujące	•

C 4060 WM 2

Pojedyncze urządzenie inkasujące ze stali szlachetnej z mechanicznym kontrolerem żetonów numer 2.

EAN: 4002513258042 / Numer materiału: 05708610 / Stary numer materiału: 59406002D



Cechy produktu	
Przyłącze elektryczne	AC 220-240V 50-60HZ
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	258
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	176
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	155
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	325
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	245
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	195
Ciężar netto [kg]	3,30
Ciężar brutto w kg	5,00
Normy, znaki certyfikacyjne	
CE	•