

UG 6010
Podbudowa zamknięta
do ergonomicznego załadunku i rozładunku pralnicy.



- Do skręcenia z pralnicą

EAN: 4002513716665 / Numer materiału: 06200340 / Stary numer materiału: 59601001D

Przynależność produktowa	
Pralnice	•
Przynależność urządzeń/wyposażenia	
PW 6107	•
Kategoria urządzeń	
Podbudowa/cokół	•
Cechy produktu	
Przyłącze elektryczne	OHNE
Materiał	Stal szlachetna, Blacha stal. ocynk., proszk.
Kolor	Front stal szl., boki octoblau
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	160
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	790
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	810
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	200
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	800
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	820
Ciężar netto [kg]	17,60
Ciężar brutto w kg	22,70