


CKSL

Karta chipowa Klucz

do specyficznego dla użytkownika blok./odblok. sterownika Profitronic M.



- Dla PW 6107, PW 6137, PW 6167, PW 6207, PW 6241, PW 6321
- Dla PW 6163, PW 6243, PW 6323
- Dla PT 8257 (WP), PT 8337 (HW/PT), PT 8407 (HW)
- Dla PT 8507 (HW), PT 8807 (HW)

EAN: 4002513737295 / Numer materiału: 06235420 / Stary numer materiału: 59170179D

Przynależność produktowa	
Pralnice	•
Suszarki	•
Przynależność urządzeń/wyposażenia	
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
Kategoria urządzeń	
Dokumentacja procesowa/robocza/komunikacja	•
Pozostałe akcesoria	•
Cechy produktu	
Przyłącze elektryczne	OHNE
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	95
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	110
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	80
Ciężar netto [kg]	0,00
Ciężar brutto w kg	0,02