

E 790

Złączka

do optymalnego połączenia luer-lock żeński/luer-lock żeński.



- 4 złączki na jednostkę opakowaniową

EAN: 4002513770124 / Numer materiału: 06390710 / Stary numer materiału: 69779001D

| | |
|--|-----------------|
| Przynależność produktowa | |
| Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne | • |
| Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne | • |
| Kompat. z innymi produktami | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| Kategoria urządzeń | |
| Pozostałe akcesoria | • |
| Cechy produktu | |
| Materiał | Stal szlachetna |
| Kolor | Stal szlachetna |
| Obszar zastosowania | |
| Przygotowywanie narzędzi minimalnie inwazyjnych | • |
| Przygotowywanie narzędzi okulistycznych | • |
| Przygotowywanie narzędzi z pustką | • |
| Standardowe przyłącze elektryczne | |
| Ilość faz | 0 |
| Napięcie w V | 0 |
| Częstotliwość w Hz | 0 |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 0,00 |
| Zabezpieczenie w A | 0 |
| Wymiary i waga | |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm | 0 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm | 0 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm | 0 |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm | 12 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm | 80 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm | 120 |
| Ciężar netto w kg | 0,02 |
| Ciężar brutto w kg | 0,02 |