

APWM 063

Zestaw montażowy Odprowadzanie oparów i piany



- Do stosowania w PW 6xx1 i pralnicach Benchmark
- Dla modeli ogrzewanych elektrycznie i parą

EAN: 4002514138923 / Numer materiału: 06789410 / Stary numer materiału: 59170296D

Przynależność produktu	
Pralnice	•
Przynal. urządzeń/wyposażenia	
PW 413	•
PW 418	•
PW 6241	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
Kategoria produktowa	
Odprowadzanie oparów/piany	•
Właściwości produktu	
Przyłącze elektryczne	OHNE
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	130
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	200
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	350
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	170
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	240
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	425
Ciężar netto [kg]	0,81
Ciężar brutto w kg	1,14