


U 536

Kosz

z niską górną ramą do optymalnego umieszczenia 36 kieliszków do 20 cm wysokości.



- Z 36 przegródkami
- Wielkość przegródek 73 mm x 73 mm
- Obejmuje pakiet Extender z krótkim i długim przedłużaczem
- Przystawiana na wysokość do 20 cm rama górna z zestawem Extender
- Szerokość 50, głębokość 50 cm, szerokość z bokami gastronomicznymi 53 cm


EAN: 4002514278698 / Numer materiału: 06984090 / Stary numer materiału: 67653601D

Przynależność produktowa	
Zmywarki z systemem świeżej wody	•
Zmywarki z systemem zbiornikowym	•
Zmywarki przelotowe z systemem zbiornikowym	•
Kompat. z innymi produktami	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 536

Kosz

z niską górną ramą do optymalnego umieszczenia 36 kieliszków do 20 cm wysokości.



EAN: 4002514278698 / Numer materiału: 06984090 / Stary numer materiału: 67653601D

<b>Kategoria urządzeń</b>	
Kosz na szklanki	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	Niebieski, Zielony
Ilość przegródek	36
Szerokość przegródek w mm	73
Długość przegródek w mm	73
<b>Ładowność</b>	
Szklanki o wysokości 110–140 mm [ilość]	36
Szklanki o wysokości 175–200 mm [ilość]	36
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	233
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	500
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	500
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	260
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	520
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	530
Ciężar netto w kg	2,70
Ciężar brutto w kg	3,20