

U 535

Kosz

z niską górną ramą do optymalnego umieszczenia 25 kieliszków do 20 cm wysokości.

EAN: 4002514278735 / Numer materiału: 06984150 / Stary numer materiału: 67653501D



- Z 25 przegródkami
- Wielkość przegródek 90 mm x 90 mm
- Obejmuje pakiet Extender z krótkim i długim przedłużaczem
- Przystawiana na wysokość do 20 cm rama górna z zestawem Extender
- Szerokość 50, głębokość 50 cm, szerokość z bokami gastronomicznymi 53 cm

Przynależność produktowa	
Zmywarki z systemem świeżej wody	•
Zmywarki z systemem zbiornikowym	•
Zmywarki przelotowe z systemem zbiornikowym	•
Kompat. z innymi produktami	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 535

Kosz

z niską górną ramą do optymalnego umieszczenia 25 kieliszków do 20 cm wysokości.



EAN: 4002514278735 / Numer materiału: 06984150 / Stary numer materiału: 67653501D

Kategoria urządzeń	
Kosz na szklanki	•
Cechy produktu	
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	Niebieski
Ilość przegródek	25
Szerokość przegródek w mm	90
Długość przegródek w mm	90
Ładowność	
Szklanki o wysokości 110–140 mm [ilość]	25
Szklanki o wysokości 175–200 mm [ilość]	25
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	200
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	500
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	500
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	220
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	550
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	550
Ciężar netto w kg	2,50
Ciężar brutto w kg	3,00