


U 537

Kosz

z niską górną ramą do optymalnego umieszczenia 49 kieliszków do 20 cm wysokości.



- Z 49 przegródkami
- Wielkość przegródek 63 mm x 63 mm
- Obejmuje pakiet Extender z krótkim i długim przedłużaczem
- Przystawiana na wysokość do 20 cm rama górna z zestawem Extender
- Szerokość 50, głębokość 50 cm, szerokość wg gastronomii 53 cm


EAN: 4002514278773 / Numer materiału: 06984200 / Stary numer materiału: 67653701D

| Przynależność produktowa                    |   |
|---|---|
| Zmywarki z systemem świeżej wody            | • |
| Zmywarki z systemem zbiornikowym            | • |
| Zmywarki przelotowe z systemem zbiornikowym | • |
| Kompat. z innymi produktami                 |   |
| G 8066                                      | • |
| PG 8067                                     | • |
| PG 8041                                     | • |
| PG 8043                                     | • |
| PG 8045                                     | • |
| PG 8055                                     | • |
| PG 8055 U                                   | • |
| PG 8056                                     | • |
| PG 8056 U                                   | • |
| PG 8057 TD                                  | • |
| PG 8057 TD U                                | • |
| PG 8058                                     | • |
| PG 8058 U                                   | • |
| PG 8059                                     | • |
| PG 8059 U                                   | • |
| PG 8060                                     | • |
| PG 8061                                     | • |
| PG 8061 U                                   | • |
| PG 8165                                     | • |
| PG 8166                                     | • |
| PG 8169                                     | • |
| PG 8172                                     | • |
| PG 8172 Eco                                 | • |
| PTD 901                                     | • |
| PG 8096                                     | • |
| PG 8096 U                                   | • |
| PG 8099                                     | • |
| PG 8099 U                                   | • |
| PFD 400                                     | • |
| PFD 400 U                                   | • |
| PFD 401                                     | • |
| PFD 401 U                                   | • |
| PFD 402                                     | • |
| PFD 402 U                                   | • |
| PFD 404                                     | • |
| PFD 404 U                                   | • |
| PFD 405                                     | • |
| PFD 405 U                                   | • |
| PFD 407                                     | • |
| PFD 407 U                                   | • |
| PFD 408 U                                   | • |
| PTD 702                                     | • |
| PTD 703                                     | • |
| PTD 704                                     | • |

U 537

Kosz

z niską górną ramą do optymalnego umieszczenia 49 kieliszków do 20 cm wysokości.



EAN: 4002514278773 / Numer materiału: 06984200 / Stary numer materiału: 67653701D

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Kategoria urządzeń</b>                |                     |
| Kosz na szklanki                         | •                   |
| <b>Cechy produktu</b>                    |                     |
| Materiał                                 | Tworzywo sztuczne   |
| Kolor                                    | Niebieski, Czerwony |
| Ilość przegródek                         | 49                  |
| Szerokość przegródek w mm                | 63                  |
| Długość przegródek w mm                  | 63                  |
| <b>Ładowność</b>                         |                     |
| Szklanki o wysokości 110–140 mm [ilość]  | 49                  |
| Szklanki o wysokości 175–200 mm [ilość]  | 49                  |
| <b>Standardowe przyłącze elektryczne</b> |                     |
| Ilość faz                                | 0                   |
| Napięcie w V                             | 0                   |
| Częstotliwość w Hz                       | 0                   |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW        | 0,00                |
| Zabezpieczenie w A                       | 0                   |
| <b>Wymiary i waga</b>                    |                     |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm   | 233                 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm  | 500                 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm  | 500                 |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm  | 260                 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm | 520                 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm | 530                 |
| Ciężar netto w kg                        | 3,30                |
| Ciężar brutto w kg                       | 3,80                |