

U 534

Kosz

z niską górną ramą do optymalnego umieszczenia 16 kieliszków do 20 cm wysokości.



- Z 16 przegródkami
- Wielkość przegródek 113 mm x 113 mm
- Obejmuje pakiet Extender z krótkim i długim przedłużaczem
- Przetawiana na wysokość do 20 cm rama górna z zestawem Extender
- Szerokość 50, głębokość 50 cm, szerokość wg gastronomii 53 cm

EAN: 4002514289052 / Numer materiału: 06997120 /

Stary numer materiału: 67653401D

Przynależność produktowa	
Zmywarki z systemem świeżej wody	•
Zmywarki z systemem zbiornikowym	•
Zmywarki przelotowe z systemem zbiornikowym	•
Kompat. z innymi produktami	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•

U 534

Kosz

z niską górną ramą do optymalnego umieszczenia 16 kieliszków do 20 cm wysokości.



EAN: 4002514289052 / Numer materiału: 06997120 /

Stary numer materiału: 67653401D

PTD 704

Kategoria urządzeń

Kosz na szklanki

Cechy produktu

Materiał

Tworzywo sztuczne

Kolor

Niebieski, Żółty

Ilość przegródek

16

Szerokość przegródek w mm

113

Długość przegródek w mm

113

Ładowność

Szklanki o wysokości 110–140 mm [ilość]

16

Szklanki o wysokości 175–200 mm [ilość]

16

Standardowe przyłącze elektryczne

Ilość faz

0

Napięcie w V

0-0

Częstotliwość w Hz

0-0

Całkowita moc przyłączeniowa w kW

0,00-0,00

Zabezpieczenie w A

0-0

Wymiary i waga

Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm

233

Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm

500

Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm

500

Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm

260

Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm

520

Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm

530

Ciężar netto w kg

2,80

Ciężar brutto w kg

3,30