


E 705/2

Wózek

do optymalnego umieszczenia narzędzi MIC do 600 mm długości.



- Możliwość umieszczenia do 42 narzędzi z pustką
- Z przyłączem do suszenia gorącym powietrzem
- Listwa magnetyczna dla autom. rozpoznaw. wózka (bez magnesów ML)
- Wysokość załadunku 3 poziomów różni się między sobą


EAN: 4002514313399 / Numer materiału: 07029810 / Stary numer materiału: 69570503D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Wielkokomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
G 7826	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Wózek z podłączeniem do suszenia gorącym powietrzem	•
Wózek do narzędzi MIC	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie narzędzi minimalnie inwazyjnych	•
<b>Ładowność</b>	
Narzędzia z pustką [ilość]	42
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	530
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	670
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	600
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	550
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	640
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	650
Ciężar netto w kg	12,50
Ciężar brutto w kg	14,60
<b>Dołączone opakowanie</b>	
E 336 tuleja płucząca MIBO, Ø 11 mm, długość 121 mm [ilość]	3
E 362 śruba zaślepiająca [ilość]	2
E 442 tuleja płucząca, Ø 11 mm, długość 121 mm, z kapturkiem Ø 6 mm [ilość]	15
E 443 tuleja płucząca, Ø 11 mm, długość 121 mm, z kapturkiem Ø 10 mm [ilość]	5
E 444 bęben na kable światłowodowe/węże ssące [ilość]	1
E 445 – 12 kapturków dla tulei płuczących E 442, otwór Ø 6 mm [ilość]	1
E 446 – 12 kapturków dla tulei płuczących E 443, otwór Ø 10 mm [ilość]	1
E 447 adapter żeński, dla męskiego złącza luer-lock [ilość]	3
E 448 wąż silikonowy z żeńskim adapterem luer-lock [ilość]	6
E 449 adapter męski, dla żeńskiego złącza luer-lock [ilość]	5
E 451 wkład 1/6 taca siatkowa [ilość]	1
E 452 dysza iniekcyjna 2,5 x 60 mm [ilość]	3
E 453 dysza iniekcyjna 4 x 110 mm z klamrą podtrzymującą [ilość]	8
E 454 dysza iniekcyjna dla tulei trokarów 10–15 mm [ilość]	6

E 705/2

Wózek

do optymalnego umieszczenia narzędzi MIC do 600 mm długości.



EAN: 4002514313399 / Numer materiału: 07029810 / Stary numer materiału: 69570503D

E 456 sprężyna otwierająca dla narzędzi minimalnie inwazyjnych [ilość]	4
E 464 gniazdo dla dyszy iniekcyjnej E 454 [ilość]	3
E 472 sprężyna zaciskowa dla dysz iniekcyjnych Ø 4 mm [ilość]	2
2 m wąż silikonowy Ø 5 mm	•
Listwa magnetyczna dla automatycznego rozpoznawania wózka (bez magnesów) [ilość]	1