

## PT 7186 Vario [EL]

Suszarka powietrza odlotowego, nagrzewana elektrycznie  
z min. czasem przebiegu 37 min dla wysokiej przepustowości prania.



- Objętość bębna 180.00 l, ładowność 8.0 kg
- Duża różnorodność – programy suszenia dostosowane do zastosowań
- Perfekcyjne suszenie wszystkich tekstyliów – PerfectDry
- Wyjątkowa pielęgnacja prania – bęben SoftCare
- Prosta obsługa – okienko inspekcyjne i filtr wielkopowierzchniowy

EAN: 4002514334295 / Numer materiału: 07060620 / Stary numer materiału: 52718602D

| Konstrukcja i wersja                                           |                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Konstrukcja                                                    | Pralki ładowane od frontu |
| Linia                                                          | Octoplus                  |
| Front                                                          | Stal szlachetna           |
| Wielkość ładunku w kg                                          | 8,0                       |
| Proporcje napełnienia                                          | 1:22,5                    |
| Pojemność bębna w l                                            | 180,00                    |
| System suszenia                                                | Wylot                     |
| Otwór drzwi [Ø] w mm                                           | 440                       |
| Kąt otwarcia drzwi w stopniach                                 | 180                       |
| Zawiasy drzwi                                                  | lewa strona               |
| Bęben SoftCare ze stali szlachetnej                            | Tak                       |
| Zastosowanie                                                   |                           |
| Dla hotelarstwa i gastronomii                                  | •                         |
| Dla domów seniora i opieki                                     | •                         |
| Dla Facility Management                                        | •                         |
| Dla pralni                                                     | •                         |
| Dla budownictwa mieszkaniowego i wspólnot mieszkaniowych       | •                         |
| Dla czyszczenia tekstyliów                                     | •                         |
| Dla pralni i magli                                             | •                         |
| Dla rzemiosła                                                  | •                         |
| Dla straży pożarnej i służb ratunkowych                        | •                         |
| Dla stadnin i stajni jeździeckich                              | •                         |
| Dla uniwersytetów, szkół i przedszkoli                         | •                         |
| Dla szpitali                                                   | •                         |
| Dla kempingów                                                  | •                         |
| Dla klubów sportowych                                          | •                         |
| Dla branży beauty, wellness i fitness                          | •                         |
| Dla przychodni lekarskich i dentystycznych                     | •                         |
| Dane dotyczące mocy                                            |                           |
| Maksymalna wydajność odparowywania w l/godz.                   | 8,10                      |
| Czas trwania programu w min                                    | 37                        |
| Sterowanie                                                     |                           |
| Typ sterowania                                                 | Profitronic L Vario       |
| Możliwość programowania                                        | Programowalne             |
| Sterowanie programem                                           | Sterowanie wilgotnościowe |
| Maksymalny czas opóźnienia startu w h                          | 24                        |
| Wskazanie czasu pozostałego                                    | •                         |
| Wskazanie przebiegu programu                                   | •                         |
| Ustawienia języka wyświetlacza                                 | •                         |
| Progr. podst./dla grup docel.                                  |                           |
| Programy podstawowe                                            | •                         |
| Programy dla Facility Management                               | •                         |
| Programy dla czyszczenia tekstyliów                            | •                         |
| Programy dla straży pożarnej i służb ratunkowych               | •                         |
| Programy dla stadnin/ośrodków jeździeckich/stajni jeździeckich | •                         |
| Programy dla prywatnych gospodarstw domowych                   | •                         |

## PT 7186 Vario [EL]

Suszarka powietrza odlotowego, nagrzewana elektrycznie  
z min. czasem przebiegu 37 min dla wysokiej przepustowości prania.



EAN: 4002514334295 / Numer materiału: 07060620 / Stary numer materiału: 52718602D

| Standardowe przyłącze elektryczne                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Rodzaj grzania                                                                | Elektryczne         |
| Przyłącze elektryczne                                                         | 3N AC 400V 50HZ     |
| Moc grzewcza elektryczna w kW                                                 | 7,94                |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW                                             | 8,50                |
| Zabezpieczenie w A                                                            | 16                  |
| Wymiary i waga suszarki                                                       |                     |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm                                        | 1020                |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm                                       | 700                 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm                                       | 763                 |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm                                       | 1215                |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm                                      | 760                 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm                                      | 820                 |
| Waga netto w kg                                                               | 77,0                |
| Waga brutto w kg                                                              | 88                  |
| Maksymalne obciążenie podłoża w N                                             | 1000                |
| Wartości emisyjne                                                             |                     |
| Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy                                 | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Emisja ciepła do pomieszczenia w MJ/h                                         | 1,62                |
| Wposażenie                                                                    |                     |
| Inteligentna zmiana kierunku ruchu bębna                                      | •                   |
| Osiowe prowadzenie powietrza                                                  | •                   |
| Filtr wielkopowierzchniowy                                                    | •                   |
| PerfectDry                                                                    | •                   |
| Żebra Softlift                                                                | •                   |
| Funkcja Tryb łagodny                                                          | •                   |
| Wnęka komunikacyjna                                                           | •                   |
| Kosz suszarniczy (opcja)                                                      | •                   |
| Akcesoria niezależne od urządzenia                                            | •                   |
| Możliwości podłączenia                                                        |                     |
| System inkasujący                                                             | •                   |
| Złącze szeregowo RS 232 (opcja)                                               | •                   |
| Złącze optyczne dla dostępu serwisowego                                       | •                   |
| Wyłączenie ze względu na obciążenie szczytowe/<br>zarządzanie energią (opcja) | •                   |
| Pojemności                                                                    |                     |
| Maski oddechowe [ilość]                                                       | 4                   |
| Mundury [ilość]                                                               | 1                   |
| Kurtki mundurowe [ilość]                                                      | 1-2                 |
| Pościel syntetyczna [ilość]                                                   | 1                   |
| Poduszki syntetyczne [ilość]                                                  | 1-2                 |
| Pościel z pierza [ilość]                                                      | 1                   |
| Poduszki z pierza [ilość]                                                     | 1-2                 |
| Ścierki, 22 g [ilość]                                                         | 182                 |
| Mopy, bawełna, 40 cm [ilość]                                                  | 42                  |
| Mopy, bawełna, 50 cm [ilość]                                                  | 36                  |
| Mopy, mikrofaza, 40 cm [ilość]                                                | 66                  |
| Mopy, mikrofaza, 50 cm [ilość]                                                | 47                  |
| Letnie derki dla koni [ilość]                                                 | 1-2                 |
| Normy, znaki certyfikacyjne                                                   |                     |
| CE                                                                            | •                   |

PT 7186 Vario [EL]

Suszarka powietrza odlotowego, nagrzewana elektrycznie  
z min. czasem przebiegu 37 min dla wysokiej przepustowości prania.



EAN: 4002514334295 / Numer materiału: 07060620 / Stary numer materiału: 52718602D

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| VDE                                          | • |
| VDE-EMC                                      | • |
| Ochrona przeciwbryzgowa IP X4                | • |
| WEEE                                         | • |
| Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE | • |