

UO 6008

Podbudowa otwarta

do ergonomicznego załadunku i rozładunku pralnicy i suszarki.

EAN: 4002514374789 / Numer materiału: 07129240 / Stary numer materiału: 59600802D



- Dla PW 5082, PW 6080, Mopstar 80
- Dla PT 5186, PT 7186
- Wysokość 30,6 cm, szerokość 67,9 cm, głębokość 68,2 cm

<b>Przynależność produktowa</b>	
Pralnice	•
Suszarki	•
<b>Przynależność urządzeń/wyposażenia</b>	
PT 7186	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 6080	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Podbudowa/cokół	•
<b>Cechy produktu</b>	
Przyłącze elektryczne	OHNE
Materiał	Blacha stal. ocynk., proszk.
Kolor	Octoblau
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	306
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	679
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	682
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	350
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	700
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	700
Ciężar netto [kg]	12,90
Ciężar brutto w kg	17,20