

XKM RS 232

Moduł komunikacyjny

ze złączem szeregowym RS 232 do komunikacji maszyn pralniczych.



- Do integracji we wnęce komunikacyjnej

EAN: 4002514610283 / Numer materiału: 07467040 / Stary numer materiału: 50501001D

Przynależność produktowa	
Pralnice	•
Suszarki	•
Przynależność urządzeń/wyposażenia	
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PW 5082	•
PW 5105 Vario	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•

XKM RS 232

Moduł komunikacyjny

ze złączem szeregowym RS 232 do komunikacji maszyn pralniczych.



EAN: 4002514610283 / Numer materiału: 07467040 / Stary numer materiału: 50501001D

PWT 6089

Kategoria urządzeń

System inkasujący

System dozujący

Dokumentacja procesowa/robocza/komunikacja

Akcesoria do urządzenia inkasującego

Pozostałe akcesoria

Cechy produktu

Przyłącze elektryczne

OHNE

Wymiary i waga

Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm

50

Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm

220

Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm

180

Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm

58

Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm

225

Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm

185

Ciężar netto [kg]

0,15

Ciężar brutto w kg

0,35

Normy, znaki certyfikacyjne

CE

•