


UG 6163

Podbudowa zamknięta  
do ergonomicznego załadunku i rozładunku pralnicy.



- Do skręcenia z pralnicą

EAN: 4002514629391 / Numer materiału: 07493360 / Stary numer materiału: 59616301D

<b>Przynależność produktu</b>	
Pralnice	•
<b>Przynal. urządzeń/wyposażenia</b>	
PW 6163	•
<b>Kategoria produktowa</b>	
Podbudowa/cokół	•
<b>Właściwości produktu</b>	
Przyłącze elektryczne	OHNE
Materiał	Blacha stal. ocynk., proszk.
Kolor	Octoblau
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	170
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	1110
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	870
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	354
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	1798
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	486
Ciężar netto [kg]	33,50
Ciężar brutto w kg	65,00