

DOS-GP3

Obudowa pompy ze stali szlachetnej
z 3 pompami dozującymi wraz z zamontowanym węzłem i lancą ssącą.



- Obudowa DOS G2 z 3 pompami dozującymi DOS P2
- 12-półowa listwa zaciskowa dla łatwego podłączenia

EAN: 4002514681634 / Numer materiału: 07569230 / Stary numer materiału: 59170332D

Przynależność produktowa	
Pralnice	•
Przynależność urządzeń/wyposażenia	
PW 413	•
PW 418	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Kategoria urządzeń	
System dozujący	•
Cechy produktu	
Przylącze elektryczne	OHNE
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	540
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	540
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	190
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	185
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	540
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	540

DOS-GP3

Obudowa pompy ze stali szlachetnej
z 3 pompami dozującymi wraz z zamontowanym wężem i lancą ssącą.

EAN: 4002514681634 / Numer materiału: 07569230 / Stary numer materiału: 59170332D



Ciężar netto [kg]	6,80
Ciężar brutto w kg	7,93