

US 6008

Podbudowa z szufladą
do ergonomicznego załadunku i rozładunku pralnicy i suszarki.



- Dla PW 5082, PW 6080, Mopstar 80
- Wysokość 32 cm, szerokość 69,2 cm, głębokość 68,5 cm

EAN: 4002514754567 / Numer materiału: 07687630 / Stary numer materiału: 59600803D

Przynależność produktowa	
Pralnice	•
Przynależność urządzeń/wyposażenia	
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 6080	•
PW 6088	•
Kategoria urządzeń	
Podbudowa/cokół	•
Cechy produktu	
Przyłącze elektryczne	OHNE
Materiał	Stal szlachetna, Blacha stal. ocynk., proszk.
Kolor	Stal szlachetna, Front stal szl., boki octoblau
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	320
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	692
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	685
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	370
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	740
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	740
Ciężar netto [kg]	39,20
Ciężar brutto w kg	39,20