

UG 6008

Podbudowa zamknięta

do ergonomicznego załadunku i rozładunku pralnicy i suszarki.



- Dla PW 5082, PW 6080, Mopstar 80
- Dla PT 5186, PT 7186
- Wysokość 33,6 cm, szerokość 69,2 cm, głębokość 68,6 cm

EAN: 4002514759364 / Numer materiału: 07689330 / Stary numer materiału: 59600801D

Przynależność produktu	
Pralnice	•
Przynal. urządzeń/wyposażenia	
PT 5186	•
PT 7188	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 6080	•
PW 6088	•
Kategoria produktowa	
Podbudowa/cokół	•
Właściwości produktu	
Przyłącze elektryczne	----
Materiał	Stal szlachetna, Blacha stal. ocynk., proszk.
Kolor	Stal szlachetna
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	336
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	692
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	686
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	350
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	700
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	700
Ciężar netto [kg]	18,30
Ciężar brutto w kg	22,60