

UG 6010-30

Podbudowa zamknięta

do ergonomicznego załadunku i rozładunku pralnicy.



- Do skręcenia z pralnicą

EAN: 4002514812373 / Numer materiału: 07761740 / Stary numer materiału: 59601003D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Pralnice	•
<b>Przynależność urządzeń/wyposażenia</b>	
PW 6107	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Podbudowa/cokół	•
<b>Cechy produktu</b>	
Przyłącze elektryczne	OHNE
Materiał	Stal szlachetna, Blacha stal. ocynk., proszk.
Kolor	Front stal szl., boki octoblau
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	359
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	780
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	799
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	311
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	795
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	815
Ciężar netto [kg]	26,79
Ciężar brutto w kg	28,00