

UO 6013-30

Podbudowa otwarta

do ergonomicznego załadunku i rozładunku pralnicy.

EAN: 4002514812403 / Numer materiału: 07761770 / Stary numer materiału: 59601304D



- Do skręcenia z pralnicą

Przynależność produktowa	
Pralnice	•
Przynależność urządzeń/wyposażenia	
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6137	•
Kategoria urządzeń	
Podbudowa/cokół	•
Cechy produktu	
Przyłącze elektryczne	OHNE
Materiał	Blacha stal. ocynk., proszk.
Kolor	Octoblau
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	292
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	780
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	899
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	311
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	795
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	915
Ciężar netto [kg]	21,82
Ciężar brutto w kg	23,10