

CS 1234-1 I

Element ProLine

z czterema strefami gotowania ogrzewanymi indukcyjnie



- Konstrukcja Profi – ceramika z ramką o szerokości 576 mm 576 mm
- Szczególnie elastyczne – 4 strefy dla najróżniejszych zastosowań
- Łatwe i bezpośrednie sterowanie – obsługa metalowym pokrętkiem
- Duże spektrum mocy – funkcja utrzymywania ciepła i TwinBooster
- Szczególnie komfortowo i bezpiecznie – wskazania pracy i ciepła

EAN: 4002514932408 / Numer materiału: 07863110 /
Stary numer materiału: 27123452D

Rodzaj grzania	
Rodzaj grzania	Indukcja
Konstrukcja	
ProLine	•
Design	
Elegancka powierzchnia szklano-ceramiczna	•
Stalowa rama	•
Wzornictwo nadruków	LightPrint
Logo Miele tłoczone w stali szlachetnej	•
Zabudowa nablutowa	•
Montaż wolnostojący / w zabudowie	–/–
Wyposażenie stref grzejnych	
Ilość stref grzejnych	4
Liczba stref grzejnych/obszarów gotowania	–/–
1. strefa grzejna/obszar grzejny	
Pozycja	z przodu z lewej strony
Rodzaj	Strefa grzejna Vario
Wielkość w mm	Ø 140-200
Maks. moc w W	1850
Maks. moc Booster w W	3000
2. strefa grzejna/obszar grzejny	
Pozycja	z tyłu po lewej stronie
Rodzaj	Strefa grzejna Vario
Wielkość w mm	Ø 140-200
Maks. moc w W	1850
Maks. moc Booster w W	3000
3. strefa grzejna/obszar grzejny	
Pozycja	z tyłu po prawej stronie
Rodzaj	Strefa grzejna Vario
Wielkość w mm	Ø 160-230
Maks. moc w W	2300
Maks. moc Booster w W	3000
Maks. moc TwinBooster w W	3700
4. strefa grzejna/obszar grzejny	
Pozycja	z przodu z prawej strony
Rodzaj	Strefa grzejna Vario
Wielkość w mm	Ø 100-160
Maks. moc w W	1400
Maks. moc Booster w W	2200
Komfort obsługi	
Rozpoznawanie garnków i wielkości garnka	•
Obsługa poprzez pokrętki	•
Automatyka gotowania	•
Utrzymywanie ciepła	•
Efektywność i ekologia	
Wykorzystanie ciepła skumulowanego	•
Komfort pielęgnacji	
Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne	•

CS 1234-1 I

Element ProLine

z czterema strefami gotowania ogrzewanymi indukcyjnie



EAN: 4002514932408 / Numer materiału: 07863110 /

Stary numer materiału: 27123452D

Bezpieczeństwo

Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa

•

Blokada uruchomienia

•

Zintegrowany wentylator chłodzący

•

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

•

Wskaźnik zalegania ciepła

•

Wskazanie trybu roboczego

•

Dane techniczne

Wymiary (wys. x szer. x gł.) w mm

90 x 576 x 520

Wymiary w mm (szerokość)

576

Wymiary w mm (wysokość)

90

Wymiary w mm (głębokość)

520

Wymiary wycięcia (szer. x gł.) przy zabudowie przylegającej w mm

560 mm x 500 mm

Wysokość zabudowy ze skrzynką przyłączeniową w mm

59

Wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy zabudowie nablátowej

560 mm

Wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy zabudowie nablátowej

500 mm

Waga w kg

14

Długość przewodu elektrycznego w m

2,0

Napięcie w V

230

Częstotliwość w Hz

50-60

Wposażenie dostarczone wraz z urządzeniem


Kabel przyłączeniowy

Tak

CS 1234-1 I

Element ProLine

z czterema strefami gotowania ogrzewanymi indukcyjnie



CS 1234-1 I (Installation drawing)