

PT 5186 [EL]

Suszarka powietrza odlotowego, nagrzewana elektrycznie
z min. czasem przebiegu 42 min dla wysokiej przepustowości prania.



- Objętość bębna 180.00 l, ładowność 8.0 kg
- Perfekcyjne suszenie wszystkich tekstyliów – PerfectDry
- Wyjątkowa pielęgnacja prania – bęben SoftCare
- Najlepsze efekty suszenia – inteligentne rewersowanie bębna
- Prosta obsługa – okienko inspekcyjne i filtr wielkopowierzchniowy

EAN: 4002514932279 / Numer materiału: 07937750 / Stary numer materiału: 52518603D

Konstrukcja i wersja	
Konstrukcja	Pralki ładowane od frontu
Linia	Octoplus
Front	Octoblau
Wielkość ładunku w kg	8,0
Proporcje napełnienia	1:22,5
Pojemność bębna w l	180,00
System suszenia	Wylot
Otwór drzwi [Ø] w mm	440
Kąt otwarcia drzwi w stopniach	180
Zawiasy drzwi	lewa strona
Bęben SoftCare ze stali szlachetnej	Tak
Zastosowanie	
Dla hotelarstwa i gastronomii	•
Dla domów seniora i opieki	•
Dla budownictwa mieszkaniowego i wspólnot mieszkaniowych	•
Dla pralni i magli	•
Dla rzemiosła	•
Dla uniwersytetów, szkół i przedszkoli	•
Dla kempingów	•
Dla klubów sportowych	•
Dla branży beauty, wellness i fitness	•
Dane dotyczące mocy	
Maksymalna wydajność odparowywania w l/godz.	6,50
Czas trwania programu w min	42
Sterowanie	
Typ sterowania	ProfiLine B Symbol
Możliwość programowania	Definiowane przez ustawienia Parametry
Sterowanie programem	Sterowanie wilgotnościowe
Maksymalny czas opóźnienia startu w h	24
Wskazanie czasu pozostałego	•
Wskazanie przebiegu programu	•
Panel z łatwymi do zrozumienia symbolami	•
Ustawienia języka wyświetlacza	•
Progr. podst./dla grup docel.	
Programy podstawowe	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Rodzaj grzania	Elektryczne
Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 50HZ
Moc grzewcza elektryczna w kW	6,15
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	6,70
Zabezpieczenie w A	10
Wymiary i waga suszarki	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	1020
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	700
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	763
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	1215
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	760

PT 5186 [EL]

Suszarka powietrza odlotowego, nagrzewana elektrycznie
z min. czasem przebiegu 42 min dla wysokiej przepustowości prania.



EAN: 4002514932279 / Numer materiału: 07937750 / Stary numer materiału: 52518603D

Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	820
Waga netto w kg	77,0
Waga brutto w kg	88
Maksymalne obciążenie podłoża w N/m ²	1000
Wartości emisyjne	
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy	<70 dB(A) re 20 µPa
Emisja ciepła do pomieszczenia w MJ/h	1,62
Wyposażenie	
Inteligentna zmiana kierunku ruchu bębna	•
Osiowe prowadzenie powietrza	•
Filtr wielkopowierzchniowy	•
PerfectDry	•
Żebra Softlift	•
Funkcja Tryb łagodny	•
Kosz suszarniczy (opcja)	•
Akcesoria niezależne od urządzenia	•
Możliwości podłączenia	
System inkasujący	•
Złącze optyczne dla dostępu serwisowego	•
Wyłączenie ze względu na obciążenie szczytowe/ zarządzanie energią (opcja)	•
Normy, znaki certyfikacyjne	
CE	•
VDE	•
Ochrona przeciwbryzgowa IP X4	•
WEEE	•
Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE	•