


E 807

Wkład

do optymalnego umieszczenia 3 szalek siatkowych lub nerkowych.



- 4 podpórki (3 przegródki), wys. 165, odstęp 68 mm mm

EAN: 4002514951638 / Numer materiału: 07984220 / Stary numer materiału: 69580701D

| Przynależność produktu                     |                 |
|--|-----------------|
| Termodezynfektory                          | •               |
| Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne  | •               |
| Kompat. z innymi produktami                |                 |
| G 7831                                     | •               |
| PG 8581                                    | •               |
| PG 8591                                    | •               |
| PWD 8531                                   | •               |
| PWD 8532                                   | •               |
| PWD 8534                                   | •               |
| Kategoria produktowa                       |                 |
| Wkład na tace siatkowe                     | •               |
| Wkład na tacki nerkowe/miski               | •               |
| Właściwości produktu                       |                 |
| Materiał                                   | Stal szlachetna |
| Kolor                                      | Stal szlachetna |
| Ilość przegródek                           | 3               |
| Rozstaw prętów w mm                        | 68              |
| Obszar zastosowania                        |                 |
| Przygotowywanie narzędzi stomatologicznych | •               |
| Zdolności produkcyjne                      |                 |
| Różne tace siatkowe [ilość]                | 3               |
| Tacki nerkowe [ilość]                      | 3               |
| Standardowe przyłącze elektr.              |                 |
| Ilość faz                                  | 0               |
| Napięcie w V                               | 0               |
| Częstotliwość w Hz                         | 0               |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW          | 0,00            |
| Zabezpieczenie w A                         | 0               |
| Wymiary i waga                             |                 |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm     | 144             |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm    | 140             |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm    | 290             |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm    | 480             |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm   | 320             |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm   | 130             |
| Ciężar netto w kg                          | 0,31            |
| Ciężar brutto w kg                         | 0,47            |