

UO 5010

Podbudowa otwarta

do ergonomicznego załadunku i rozładunku pralnicy.



- Dla PW 5105, Mopstar 130
- Wysokość 30,6 cm, szerokość 78,3, głębokość 69,2 cm

EAN: 4002514984940 / Numer materiału: 09038900 / Stary numer materiału: 59501002D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Pralnice	•
<b>Przynależność urządzeń/wyposażenia</b>	
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Podbudowa/cokół	•
<b>Cechy produktu</b>	
Przyłącze elektryczne	OHNE
Materiał	Blacha stal. ocynk., proszk.
Kolor	Octoblau
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	336
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	783
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	692
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	342
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	811
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	702
Ciężar netto [kg]	15,20
Ciężar brutto w kg	18,50