

UO 5010

Podbudowa otwarta

do ergonomicznego załadunku i rozładunku pralnicy.



- Dla PW 5105, Mopstar 130
- Wysokość 30,6 cm, szerokość 78,3, głębokość 69,2 cm

EAN: 4002514984940 / Numer materiału: 09038900 / Stary numer materiału: 59501002D

| | |
|--|------------------------------|
| Przynależność produktu | |
| Pralnice | • |
| Przynal. urządzeń/wyposażenia | |
| PW 5104 MOPSTAR 100 | • |
| PW 5105 Vario | • |
| Kategoria produktowa | |
| Podbudowa/cokół | • |
| Właściwości produktu | |
| Przyłącze elektryczne | OHNE |
| Materiał | Blacha stal. ocynk., proszk. |
| Kolor | Octoblau |
| Wymiary i waga | |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm | 336 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm | 783 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm | 692 |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm | 342 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm | 811 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm | 702 |
| Ciężar netto [kg] | 15,20 |
| Ciężar brutto w kg | 18,50 |