

CS 1212-1 I

Element ProLine

z dwoma strefami gotowania ogrzewanymi indukcyjnie



- Konstrukcja Profi – ceramika z ramką o szerokości 288 mm 288 mm
- Szczególna elastyczność – 2 strefy grzejne
- Łatwe i bezpośrednie sterowanie – obsługa metalowym pokrętkiem
- Duże spektrum mocy – funkcja utrzymywania ciepła i TwinBooster
- Szczególnie komfortowo i bezpiecznie – wskazania pracy i ciepła

EAN: 4002515019351 / Numer materiału: 09047620 / Stary numer materiału: 27121252D

Rodzaj grzania	
Rodzaj grzania	Indukcja
Konstrukcja	
ProLine	•
Design	
Elegancka powierzchnia szklano-ceramiczna	•
Zabudowa nablutowa	–/–
Wzornictwo nadruków	LightPrint
Stalowa rama	•
Logo Miele tłoczone w stali szlachetnej	•
Zabudowa nablutowa	•
Wypożyczenie stref grzejnych	
Ilość stref grzejnych	2
1. strefa grzejna/obszar grzejny	
Pozycja	z przodu pośrodku
Rodzaj	Strefa grzejna Vario
Wielkość w mm	Ø 100-160
Maks. moc Booster w W	2200
Maks. moc w W	1400
2. strefa grzejna/obszar grzejny	
Pozycja	z tyłu pośrodku
Rodzaj	Strefa grzejna Vario
Wielkość w mm	Ø 160-230
Maks. moc Booster w W	3000
Maks. moc w W	2300
Maks. moc TwinBooster w W	3700
Komfort obsługi	
Rozpoznawanie garnków i wielkości garnka	•
Obsługa poprzez pokrętła	•
Automatyka gotowania	•
Utrzymywanie ciepła	•
Efektywność i ekologia	
Wykorzystanie ciepła skumulowanego	•
Komfort pielęgnacji	
Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne	•
Bezpieczeństwo	
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Blokada uruchomienia	•
Zintegrowany wentylator chłodzący	•
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	•
Wskaźnik zalegania ciepła	•
Wskazanie trybu roboczego	•
Dane techniczne	
Wymiary (wys. x szer. x gł.) w mm	73 x 288 x 520
Wymiary w mm (szerokość)	288
Wymiary w mm (wysokość)	73
Wymiary w mm (głębokość)	520

CS 1212-1 I

Element ProLine


z dwoma strefami gotowania ogrzewanymi indukcyjnie



EAN: 4002515019351 / Numer materiału: 09047620 / Stary numer materiału: 27121252D

Wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy zabudowie nablatawej	272 mm
Wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy zabudowie nablatawej	500 mm
Wysokość zabudowy ze skrzynką przyłączeniową w mm	73
Waga w kg	8
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	3,70
Długość przewodu elektrycznego w m	2,0
Napięcie w V	230
Częstotliwość w Hz	50-60
Wposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Kabel przyłączeniowy	Tak

CS 1212-1 I
Element ProLine
z dwoma strefami gotowania ogrzewanymi indukcyjnie



CS1212-3I, CS1212-1I (Installation drawing)