


E 10

Podkładka z blachy perforowanej 1/2 dla kosza dolnego do umieszczenia różnego ładunku jak dzbanuszki na mleko, tacki itp.



- Nadaje się do koszy dolnych APFD 220, U 876 i U 890
- Wielkość otworu 1,7 x 1,7 cm


EAN: 4002515322468 / Numer materiału: 09627360 / Stary numer materiału: 67500910D

Przynależność produktowa	
Zmywarki z systemem świeżej wody	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Kategoria urządzeń	
Podkładka z blachy perforowanej	•
Pozostałe akcesoria	•
Cechy produktu	
Materiał	Drut, rilsanowany
Kolor	Biały
Do zastosowania w koszu dolnym	U 876, U 890, APFD 220
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	1
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	495
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	222
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	10
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	870
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	590

E 10

Podkładka z blachy perforowanej 1/2 dla kosza dolnego
do umieszczenia różnego ładunku jak dzbanuszki na mleko, tacki itp.

EAN: 4002515322468 / Numer materiału: 09627360 / Stary numer materiału: 67500910D



Ciężar netto w kg	1,70
Ciężar brutto w kg	1,80